



## Adatinis ženklintuvas FlyMarker® mini 65/30 akumuliatorinis, Akumuliatoriaus talpa: 2X2Ah



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

085754 2X2

GTIN

Produktų klasė

04F

### Aprašymas

#### Modelis:

Ilgalaikiam žymėjimui / ženklinimui / užrašams ant vienetinių ar serijinių dalių iš įvairių medžiagų (plieno, aukštos kokybės plieno, aliuminio, vario, žalvario, plastiko, įrankių plieno, grūdinto plieno iki 62 HRC ir t.t.).

- **Didelio našumo elektromagnetinė ženklinimo adata.**
- **Paprasta, intuityvi programinė įranga su slaptažodžių apsauga ir pertvarkytas parametrų ekranas, skirtas greitai suprasti kiekvieną programos eilutę.**
- **Didelis 4,3 colių spalvotas ekranas.**
- **Naujausia procesoriaus technologija sklandžiam meniu naršymui ir labai trumpam paleidimo laikui (paleidimo laikas).**
- **1:1 ženklinamo lauko peržiūra ekrane.**
- **Korpusas iš patvaraus ir stiklo pluoštu sustiprinto plastiko.**
- **Sąsajos: USB-A, USB-B ir Ethernet.**
- **Šriftas: taškinė matrica tinklėlyje 5×7 arba 9×13, šrifto aukštis 1,0 – 10,0 mm ir didesnis.**
- **Aukštos kokybės, dvigubos linijinės kreipiančiosios tiksliam ženklinimui.**
- **Apvalių dalių žymėjimas pasirinktinai radialine arba ašine kryptimi.**

Patogi, 100% mobili akumuliatorinių rankinių žymeklių sistema su integruota klaviatūra ir dideliu 4,3 colių spalvotu LC ekranu.

- **Su HPGL paketu (individualių logotipų ir kontrolinių, CE ženklų žymėjimui)**

- Su Komfort paketu (pvz.: sluoksnių atpažinimui, išankstiniam padėties nustatymui, pakartotiniam žymėjimui ir kt.)
- Vidinė atmintis daugybei ženklavimo duomenų, šriftų ir logotipų.
- Galima pasirinkti iš 15 kalbų.

Žymėjimo laukas: 65 × 30 mm.

**Tiekimo sudėtis:**

Su papildoma įranga, kietlydinio ženklavimo adata 90°. Reguliavimo laikiklis su neslystančiu apvalkalu, montavimo matuoklis ir nešiojimo dėklas, **2 x 18V ličio jonų akumuliatoriai**, įkroviklis.

**Pastaba:**

Šrifto, kurio aukštis didesnis negu 10,0 mm, reikia teirautis.

## Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	2
Nominalioji įtampa	18 V
Sąsaja	USB sąsaja
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Šrifto aukštis	1 - 10 mm
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
maksimalus ženklavimo plotis	65 mm
maksimalus ženklavimo aukštis	30 mm
Produkto rūšis	Adatinis ženklin tuvas

## Priedai

Ženklavimo adata, skirta FlyMarker® Ženklavimo adatos viršūnės kampas 90 laipsniai	085790 90
Keičiamas akumuliatorius, skirtas FlyMarker® mini 18V	085764
Įkroviklis 18 V akumuliatoriams	085768