



## Adatinis ženklintuvas FlyMarker® mini 120/45 akumuliatorinis, Akumuliatoriaus talpa: 2X4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

085753 2X4

GTIN

Produktų klasė

04F

### Aprašymas

#### Modelis:

Ilgalaikiam žymėjimui / ženklinimui / užrašams ant vienetinių ar serijinių dalių iš įvairių medžiagų (plieno, nerūdijančiojo plieno, aliuminio, vario, žalvario, plastiko, įrankių plieno, grūdintojo plieno iki 62 HRC ir t.t.).

\* Didelio našumo elektromagnetinė ženklinimo adata.

• Paprasta, intuityvi programinė įranga su slaptažodžio apsauga ir naujai sukurtu parametru ekranu, leidžiančiu greitai suprasti kiekvieną programos eilutę

• Didelis 4,3 colio spalvotas ekranas

• Naujausia procesoriaus technologija sklandžiam meniu naršymui ir greitam paleidimui užtikrinti.

• 1:1 ženklinamo lauko peržiūra ekrane.

• Korpusas iš patvaraus ir stiklo pluoštu sustiprinto plastiko.

\* Sąsajos: USB-A, USB-B ir Ethernet.

\* Šriftas: taškinė matrica tinklėlyje 5×7 arba 9×13, šrifto aukštis 1,0 – 10,0 mm ir didesnis.

\* Šrifto, kurio aukštis didesnis negu 10,0 mm, reikia teirautis.

\* Aukštos kokybės, dvigubos linijinės kreipiančiosios tiksliam ženklinimui.

\* Apvalių dalių žymėjimas pasirinktinai radialine arba ašine kryptimi.

Patogi, 100% mobili **akumuliatorinių rankinių žymeklių sistema** su integruota klaviatūra ir dideliu 4,3 colio spalvotu LC ekranu.

**Tiekimo sudėtis:**

Su papildoma įranga, kietlydinio ženklavimo adata 90°. Reguliavimo laikiklis su neslystančiu apvalkalu, montavimo matuoklis ir nešiojimo dėklas, **2 x 18V ličio jonų akumuliatoriai**, įkroviklis.

**Techninis aprašymas**

Nominalioji įtampa	18 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis	2
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa	4 Ah
Šrifto aukštis	1 - 10 mm
Sąsaja	USB sąsaja
maksimalus ženklavimo plotis	120 mm
maksimalus ženklavimo aukštis	45 mm
Produkto rūšis	Adatinis ženklin tuvas