



## Akumuliatorinis rankinis siurblys, Tipas: M18CV-0



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070233 M18CV-0
GTIN	4002395289998
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

Galingas 18 V rankinis dulkių siurblys medienai, metalui ir dideliems nešvarumams.

- **HEPA filtras sugauna 99,97% visų dulkių dalelių.**
- **Skaidrus langelis, skirtas lengvai patikrinti, ar surinkimo konteineryje yra nešvarumų.**
- **Fiksuojamas jungiklis nuolatiniam darbui.**

#### Tiekimo sudėtis:

##### Be akumulatoriaus ir įkroviklio.

Su lanksčia siurbimo žarna, 2 ilginamaisiais vamzdeliais, jungiamuoju antgaliu, antgaliu dideliems nešvarumams.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808–Nr. 073840.

### Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	0
Garso srovė	1019 l/min
Svoris be akumulatoriaus	1,6 kg
Siurbimo žarnos ilgis	1,2 m
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus įtampa	18 V

Talpų tūris	2,5 l
Gamintojo pavadinimas	M18CV-0
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas HB 18 V
Produkto rūšis	Nusiurbimas