


Garant
VHM freza DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 8mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 201270 8 |
| GTIN | 4045197586087 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas
Modelis:

Tvirtos pjovimo briaunos. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.

Su naujausios kartos **DLC danga sp^2** .

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------------------------|
| Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,03 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 8 mm |
| Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,04 mm |
| Sužeminto koto Ø D_1 | 7,7 mm |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu | 26 mm |
| Dantų skaičius Z | 2 |
| Koto Ø D_s | 8 mm |
| Bendras ilgis L | 63 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 19 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Danga | DLC |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | DIN 6527 |
| Tipas | W |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,5×D apdirbant kraštus |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 480 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 440 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 400 m/min | N |
| PMMA, akrilas | tinka | 200 m/min | N |
| PE-HD | tinka | 160 m/min | N |
| PA 66 | tinka | 200 m/min | N |
| PEEK | tinka | 150 m/min | N |
| PF 31 | tinka | 130 m/min | N |
| PVDF GF20 | tinka | 180 m/min | N |
| POM GF25 | tinka | 160 m/min | N |
| PA 66 GF30 | tinka | 150 m/min | N |
| PEEK GF30 | tinka | 130 m/min | N |
| PTFE CF25 | tinka | 160 m/min | N |

| | | | |
|--|---------------|-----------|---|
| Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich) | ribotai tinka | 300 m/min | N |
| Cu | tinka | 160 m/min | N |
| CuZn | tinka | 200 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | tinka | | |

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB