



Smūginis gręžtuvas, Tipas: GSB212RCK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075720 GSB212RCK
GTIN	3165140505642
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

Smūginis gręžtuvas su labai našiu varikliu, kurio didelis sukimo momentas sunkiausiems darbams (gręžimui, gręžimui su karūnomis ir žiediniais grąžtais) taip pat sukimui ir maišymui.

- **Naujoviškai tvirtinama apsauginė rankena ir Softgrip padeda patikimai išlaikyti prietaisą rankose.**
- **Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas ilgaamžis.**
- **Mechaninė apsauginė perkrovos mova antirotacinė – maksimaliai saugus darbas ir sunkiausiose situacijose.**
- **Greitas įrankių keitimas tik viena ranka vienos įvorės greitojo užveržimo griebtuvu su Auto-Lock.**
- **Sukama šepetėlių plokštelė užtikrina vienodą jėgą tiek kairine, tiek dešinine eiga.**
- **Suklio kakliuko Ø 43 mm (europinis standartas) – galima dėti į gręžimo stovą.**
- **2-jų greičių reduktorius.**
- **Torque-Control dideliame tikslume: tolygus varžtų įsukimas pasirinkus tinkamą sukimo jėgą.**
- **Constant-Electronic patogesniai darbai: sūkių skaičius išlieka pastovus ir prie apkrovos.**

Tiekimo sudėtis:

Su papildoma rankena, gylio atrama 210 mm, greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu 13 mm, transportavimo lagaminu.

Techninis aprašymas

Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
maksimali vibracija pagal EN	14,6 m/s ²
Naudojama galia	1300 W
Svoris	2,9 kg
Gamintojo pavadinimas	GSB 21-2 RCT
maksimalus smūgių skaičius	15300 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	900 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sukimo momentas	43 Nm
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Gręžimo patrono laikiklis	1/2 colio – 20 UNF
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	16 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	22 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	3000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas