

Garant**Griovelių freza HSS-PM, TiAlN, Ø e8 DC: 4,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191050 4,5
GTIN	4045197099419
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui.
Maksimaliam apdirbimo našumui.

Paskirtis:

Skirta pleištaviečių ir griovelių frezavimui.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,009 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	4,5 mm
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių)	2
Koto Ø D_s	6 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	7 mm
Bendras ilgis L	51 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS PM
Norma	DIN 327 D
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Griovelių freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	138 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	110 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	83 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	64 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	64 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	32 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	23 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	18 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	55 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	110 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		