

**Smūginis kietlydinio grąžtas SDS-max „8X“, Ø× visas ilgis: 25X720mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	789206 25X720
GTIN	4059952533162
Produktų klasė	76K

Aprašymas**Modelis:**

Naujos kartos **EXPERT SDS-max „8X“** su privirinta 4-briaune kietlydinio galvute. Pjovimo briaunos suformuotos taip, kad našiai gręžtų, ilgai tarnautų, mažai dėvėtusi. Neįstringa armuotame betone.

Specialios geometrijos kietlydinio plokštelės daug patvaresnės.

Gręžimo galvutė su kvadratinio skerspjūviu nuo Ø 16 mm.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

Pastaba:

SDS-max-7 kartos grąžtas (su kietlydinio pjovimo briaunomis, prilituotomis), kurių dydis 35x520 - 52x520 žr. Nr. 789204.

Techninis aprašymas

Spiralės ilgis	600 mm
Ø	25 mm
visas ilgis	720 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Max
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

