

**Garant****VHM sferinė freza HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 2,5/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207280 2,5/6
GTIN	4045197127457
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:****Preciziškai nušlifauta, todėl atitinka aukščiausius reikalavimus, keliamus tikslumui.**Tolerancija: spindulio kontūras =  $\pm 0,005$  mm.**Pastaba:****Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 207244.****Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	2,5 mm
Dantų skaičius Z	2
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,0095 mm
Pastūma f <sub>z</sub> plieno frezavimui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	5 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Spindulys R	1,25 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai

Tipas	H
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,03×D frezavimui kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	190 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	175 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	135 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	65 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	300 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	350 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

### Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

