


**Lenktų užmaunamų raktų rinkinys, Raktų skaičius: 14****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 952652 14     |
| GTIN             | 4062406894627 |
| Produktų klasė   | 91A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė pilka spalva signalizuoja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952652: 1 vnt.

HOLEX galvutės, lenktos, Nr. 621341 dyd. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22: po 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Įrankių skaičius                        | 14                 |
| Plotis G                                | 8                  |
| Gylis G                                 | 20                 |
| Gylis                                   | 500 mm             |
| Plotis                                  | 200 mm             |
| Putplasčio charakteristika LD45, storis | 30 mm              |
| Stalčiaus užpildymo lygis G             | 8x20               |
| Produkto rūšis                          | Putplasčio įdėklas |

## Priedai

|  |               |
|--|---------------|
| Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952652 | 952001 952652 |
| Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 10 mm                                     | 621340 10     |
| Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 13 mm                                     | 621340 13     |
| Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 19 mm                                     | 621340 19     |
| Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 7 mm                                      | 621340 7      |