



Deimantinių glotninimo antgalių laikiklis Fiksuota galvutė, Koto dydis: 10-16



Užsakymo data

Užsakymo numeris

291401 10-16

GTIN

Produktų klasė

29M

Aprašymas

Modelis:

Fiksuota įrankio galvutė (koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą).

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Paskirtis:

Galima apdirbti medžiagas, kurių kietumas yra 65 HRC. Puikiai tinka sudėtingų, ištisinių kontūrų paviršiaus apdorojimui.

Nenutrūkstamiems kontūrams (išgaubti, įgaubti, cilindriniai, kūginiai) lyginti.

Tikslumas:

Galima išgauti aukštą paviršiaus kokybę iki $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Tiekimo sudėtis:

Koto dydis 10 su koto adapteriu 12 mm × 12 mm ir 16 mm × 16 mm.

Dėmesio:

Deimantinius glotninimo antgalius reikia užsakyti atskirai!

Pastaba:

Išsamias panaudojimo rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

Techninis aprašymas

Koto dydis

10 - 16 mm

Produkto rūšis

Lygaus valcavimo įrankiai