



Apsauginės suvirintojo kelnės Splash, tamsiai pilkos / pilkos, Dydis DE: 94



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091504 94 |
| GTIN | 4057121031808 |
| Produktų klasė | 09S |

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, modernaus dviejų spalvų dizaino suvirintojo apsauginiai drabužiai. Nuolatinė bei patikima apsauga atliekant suvirinimo darbus, Labai patogiu ir tuo pačiu patikimai apsaugo. Neišblunka, nes dažyta specialiu būdu (Indanthren). Tankus audinys 525 g/m² puikiai tinka intensyviems suvirinimo darbams. Užtikrinta apsauga nuo ugnies – išlieka net ir po 100 skalbimų pagal EN ISO 15797.

Darbinės kelnės su diržo kilpomis ir saga.

- **Kairėje pusėje didelė kišenė su antkišenių ir spaudėmis.**
- **Dešinėje įstriža kišenė su antkišenių ir spaude.**
- **Kišenės ant kelių su lipuku.**

Standartas:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Apsauginės suvirintojo kelnės, **tamsiai antracito / pilkos**, tekstilės gramatūra **330 g/m²**, sertifikuotos pagal **EN11611, klasė 1 Nr. 091485**.

Rūbai pagal: DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|--|
| Serija | Splash |
| Gamintojo pavadinimas | Kelnės 2161 Splash Proban |
| Dydis DE | 94 |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Audinio sudėtis | 100% medvilnė |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 525 g/m ² |
| Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio |
| Spalva | tamsiai pilkos / pilkos |
| Produkto rūšis | Suvirintojo apsauginės kelnės |