



## Apsauginės suvirintojo kelnės su petnešomis Splash, tamsiai pilkos / pilkos, Dydis DE: 114



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091507 114
GTIN	4057121031051
Produktų klasė	09S

### Aprašymas

#### Modelis:

Aukštos kokybės, modernaus dviejų spalvų dizaino suvirintojo apsauginiai drabužiai. Nuolatinė bei patikima apsauga atliekant suvirinimo darbus, Labai patogų ir tuo pačiu patikimai apsaugo. Neišblunka, nes dažyta specialiu būdu (Indanthren). Tankus audinys 525 g/m<sup>2</sup> puikiai tinka intensyviems suvirinimo darbams. Užtikrinta apsauga nuo ugnies – išlieka net ir po 100 skalbimų pagal EN ISO 15797.

Kelnės su petnešomis iš ugniai atsparių drabužių serijos Splash.

- **Reguliuojamo ilgio petnešos su tampria medžiaga.**
- **Reguliuojamo pločio liemuo.**
- **Integruotos kelių kišenės.**

#### Standartas:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Apsauginis suvirintojo kelnės su petnešomis, **tamsiai antracito / pilkos**, tekstilės gramatūra **330 g/m<sup>2</sup>**, sertifikuotos pagal **EN 11611, klasė 1 Nr. 091487**.

## Techninis aprašymas

Dydis DE	114
Gamintojo pavadinimas	Kelnės su petnešomis 2162 Splash Proban
Audinio sudėtis	100% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	525 g/m <sup>2</sup>
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio
Spalva	tamsiai pilkos / pilkos
Produkto rūšis	Suvirintojo apsauginės kelnės