



Ventiliacinis antdėklas apsauginėms spintoms, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981100 1
GTIN	4250101190117
Produktų klasė	96G

Aprašymas

Modelis:

Ventiliacijos sistema su oro ištraukimo varikliu, specialiu anglies filtru, vėdinimo ir filtrų kontrolės sistema. Su antriniu filtru papildomai apsaugai nuotėkio atveju. Korpusas iš lakštinio plieno. Integruotas ekrano rodmuo ir valdymas mygtukais paprastai kontrolei ir funkcijų iškvietimui. Optinis ir akustinis signalas, įskaitant bepotencinį aliarmo kontaktą.

Privalumai:

- **Nereikia jokių brangių ventiliacijos vamzdžių.**
- **Lengvas ir saugus montavimas.**
- **Aplink spintą nebelieka sprogo pavojaus zonos.**
- **Galima laisvai rinktis pastatymo vietą.**
- **Aktyvi darbuotojų apsauga, nes ventiliacijos sistemos filtruose saugiai surenkami sveikatai kenksmingi garai. Filtru prisotinimas >99,999%.**
- **Žemas triukšmo lygis, tik apie 35 dB(A).**

Paskirtis:

Saugiam techniniam apsauginių spintų išvėdinimui darbo patalpose pagal TRGS510 reikalavimus, 3 priedas.

Filtrai skirti tik tirpiųjų garams (angliavandenilių), o ne agresyvioms, esdinančioms medžiagoms, pvz., acto rūgštis.

Standartas:

ATEX-konform: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Tinka:

Apsauginės spintos Nr. 981015; 981025; 981035.

Spalva:

Korpusas **dengtas milteliais.**

Pastaba:

- **Rekomenduojama, kad asecos serviso darbuotojai kasmet (jei kenksmingų dalelių keikis neviršija normų) pakeistų filtrus naujais ir utilizuotų panaudotus filtrus.**

Techninis aprašymas

Svoris	14 kg
Gylis	555 mm
Nominalioji įtampa	85 - 264 V
Plotis	308 mm
Įvesties kištuko tipas	F
Aukštis	256 mm
Srovės naudojimas	0,13 A
Garso lygis	35 dB
Gamintojo pavadinimas	Recirkuliacijos filtro priedas su išmetamųjų dujų oro kontrole
Produkto rūšis	Recirkuliacinio filtro priedas