



## LED kišeninis prožektorius su akumuliatoriumi, Tipas: 170



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081364 170
GTIN	4062406942595
Produktų klasė	02A

### Aprašymas

#### Modelis:

Ilgamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. **2 pakopų grandinė** su papildoma **stiprinimo funkcija** užtikrina **puikų šviesos srautą** įvairioms užduotims. Fokusuojant viena ranka galima lengvai reguliuoti šviesos srauto kūgį.

- **Įkrovimo ir iškrovimo stebėjimas naudojant spalvotus LED jungiklyje.**
- **Ilgas veikimo laikas su pastoviu apšvietimo galingumu.**
- **USB-C įkrovimo įvorė.**
- **Apsauga nuo nuriudėjimo.**
- **Su fokusuojančia šviestuvo galvute.**

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su USB C įkrovimo laidu ir akumuliatoriumi. Su rankiniu dirželiu.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 081365

### Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Bendras ilgis	164 - 176 mm
Akumuliatoriaus talpa	2,9 Ah
CRI vertė	>80

Šviesos srautas	500 lm
Švietimo trukmė	2 h
Svoris	160 g
Švietimo trukmė, 2 lygis	4,5 h
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Galvos Ø	32 mm
Akumuliatorių kiekis	1
keičiamos baterijos	taip
Padidinkite apšvietimo trukmę	30 s
Prožektoriaus funkcija	Fokusavimas
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Šviesos srauto padidinimas	900 lm
Apšvietimo priemonės	LED lempa
IP apsaugos klasė	IP 54
Šviesos srautas, 2 lygis	200 lm
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

## Priedai

Atsarginė baterija 18650	081365 18650
--------------------------	--------------