



LED kišeninis prožektorius su akumuliatoriumi, Tipas: 130



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081362 130
GTIN	4062406942571
Produktų klasė	02A

Aprašymas

Modelis:

Ilgamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. **2 pakopų grandinė** su papildoma **stiprinimo funkcija** užtikrina **puikų šviesos srautą** įvairioms užduotims. Fokusuojant viena ranka galima lengvai reguliuoti šviesos srauto kūgį.

- **Įkrovimo ir iškrovimo stebėjimas naudojant spalvotus LED jungiklyje.**
- **Ilgas veikimo laikas su pastoviu apšvietimo galingumu.**
- **USB-C įkrovimo įvorė.**
- **Apsauga nuo nuriudėjimo.**
- **Su fokusuojančia šviestuvo galvute.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su USB C įkrovimo laidu ir akumuliatoriumi. Su rankiniu dirželiu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 081365

Techninis aprašymas

Švietimo trukmė	1 h
IP apsaugos klasė	IP 54
Bendras ilgis	118 - 130 mm
Šviesos srautas	300 lm

Svoris	70 g
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus talpa	0,9 Ah
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Šviesos srautas, 2 lygis	100 lm
keičiamos baterijos	taip
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Prožektoriaus funkcija	Fokusavimas
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Galvos Ø	26 mm
Šviesos srauto padidinimas	450 lm
Švietimo trukmė, 2 lygis	2,5 h
Apšvietimo priemonės	LED lempa
CRI vertė	>80
Padidinkite apšvietimo trukmę	30 s
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

Priedai

Atsarginė baterija 14500	081365 14500
--------------------------	--------------