



LED prožektorius su akumuliatoriumi, Tipas: 120



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081360 120
GTIN	4062406942557
Produktų klasė	02A

Aprašymas

Modelis:

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. **2 pakopų grandinė** su papildoma **stiprinimo funkcija** užtikrina **puikų šviesos srautą** įvairioms užduotims. Fokusuojant viena ranka galima lengvai reguliuoti šviesos srauto kūgį.

- **Įkrovimo ir iškrovimo stebėjimas naudojant spalvotus LED jungiklyje.**
- **Ilgas veikimo laikas su pastoviu apšvietimo galingumu.**
- **USB-C įkrovimo įvorė.**
- **Apsauga nuo nuriudėjimo.**
- **Su fokusuojančia šviestuvo galvute.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su USB C įkrovimo laidu ir akumuliatoriumi. Su rankiniu dirželiu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 081365

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Šviesos srauto padidinimas	130 lm
Padidinkite apšvietimo trukmę	30 s
keičiamos baterijos	taip
Galvos Ø	18 mm

Švietimo trukmė	1 h
Akumulatoriaus talpa	0,32 Ah
IP apsaugos klasė	IP 54
Švietimo trukmė, 2 lygis	3 h
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės	LED lempa
Svoris	29,5 g
Bendras ilgis	112 - 120 mm
Akumulatoriaus įtampa	3,7 V
Šviesos srautas	80 lm
Prožektoriaus funkcija	Fokusavimas
Akumuliatorių kiekis	1
Šviesos srautas, 2 lygis	30 lm
CRI vertė	>80
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

Priedai

Atsarginė baterija 10440	081365 10440
--------------------------	--------------