



## LED kišeninis prožektorius su akumuliatoriumi, Tipas: 150



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081363 150
GTIN	4062406942588
Produktų klasė	02A

### Aprašymas

#### Modelis:

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. **2 pakopų grandinė** su papildoma **stiprinimo funkcija** užtikrina **puikų šviesos srautą** įvairioms užduotims. Fokusuojant viena ranka galima lengvai reguliuoti šviesos srauto kūgį.

- **Įkrovimo ir iškrovimo stebėjimas naudojant spalvotus LED jungiklyje.**
- **Ilgas veikimo laikas su pastoviu apšvietimo galingumu.**
- **USB-C įkrovimo įvorė.**
- **Apsauga nuo nuriudėjimo.**
- **Su fokusuojančia šviestuvo galvute.**

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su USB C įkrovimo laidu ir akumuliatoriumi. Su rankiniu dirželiu.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 081365

### Techninis aprašymas

Šviesos srautas, 2 lygis	140 lm
IP apsaugos klasė	IP 54
Galvos Ø	28 mm
Bendras ilgis	144 - 154 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Akumulatoriaus talpa	1,6 Ah
keičiamos baterijos	taip
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Šviesos srautas	400 lm
Prožektoriaus funkcija	Fokusavimas
Švietimo trukmė, 2 lygis	5 h
Akumulatoriaus įtampa	3,7 V
CRI vertė	>80
Švietimo trukmė	1,5 h
Apšvietimo priemonės	LED lempa
Padidinkite apšvietimo trukmę	30 s
Svoris	95 g
Šviesos srauto padidinimas	700 lm
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

## Priedai

Atsarginė baterija 16650	081365 16650
--------------------------	--------------