



LED prožektorius su akumuliatoriumi, Tipas: 160



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081361 160
GTIN	4062406942564
Produktų klasė	02A

Aprašymas

Modelis:

Ilgamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. **2 pakopų grandinė** su papildoma **stiprinimo funkcija** užtikrina **puikų šviesos srautą** įvairioms užduotims. Fokusuojant viena ranka galima lengvai reguliuoti šviesos srauto kūgį.

- **Įkrovimo ir iškrovimo stebėjimas naudojant spalvotus LED jungiklyje.**
- **Ilgas veikimo laikas su pastoviu apšvietimo galingumu.**
- **USB-C įkrovimo įvorė.**
- **Apsauga nuo nuriudėjimo.**
- **Su fokusuojančia šviestuvo galvute.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su USB C įkrovimo laidu ir akumuliatoriumi. Su praktišku kišeniniu spaustuku.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 081365

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Šviesos srautas, 2 lygis	50 lm
Šviesos srauto padidinimas	250 lm
Švietimo trukmė	1 h
Akumuliatorių kiekis	1

Bendras ilgis	154 - 161 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Galvos Ø	18 mm
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Svoris	41 g
Šviesos srautas	150 lm
Akumuliatoriaus talpa	0,6 Ah
Apšvietimo priemonės	LED lempa
IP apsaugos klasė	IP 54
Švietimo trukmė, 2 lygis	3 h
Prožektoriaus funkcija	Fokusavimas
keičiamos baterijos	taip
CRI vertė	>80
Padidinkite apšvietimo trukmę	30 s
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

Priedai

Atsarginė baterija 10840	081365 10840
--------------------------	--------------