

AEG

Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: BS18C3BL4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070222 BS18C3BL4
GTIN	4058546362188
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

AEG – akumuliatorinis smūginis gręžtuvas

- Tvirtas, praktiškas akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su deš./kair. eiga.
- FIXTEC greitojo užspaudimo gręžimo griebtuvas su suklio užraktu.
- Rankena su Softgrip danga patogiam naudojimui.
- LED darbo vietos apšvietimas.
- 13 mm metalinis griebtuvas.
- 24 pakopų sukimo momento nustatymas.
- Itin patogus ir lengvas.
- Metalinis pavaros korpusas

Detalus aprašymas:

- Tvirtas, patogus akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su dešinine ir kairine eiga.
- FIXTEC greitojo užspaudimo gręžimo griebtuvas su suklio blokavimu.
- Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogiu laikyti.

Tiekimo sudėtis:

Su 2x 18V / 4,0 Ah PRO SHD ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, diržo segtuku, lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073820 ir Nr. 073846 - Nr. 073848.

Tinkamus įkroviklius ir pradinius rinkinius rasite Nr. 073841 ir Nr. 073844.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Svoris	5,88 kg
Variklio sandara	Be šepetėlių
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	65 mm
standartinis naudojimas	Heavy Duty
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	110 Nm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 500 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	0 - 2100 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	BS18C3BL-402C
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvus
USP1	18V
USP2	FIXTEC greitojo užspaudimo griebtuvas su Softgrip