

**Garant**
**VHM freza DIN 6535 HA, be dangos, Ø DC: 16mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 202480 16     |
| GTIN             | 4045197117168 |
| Produktų klasė   | 11X           |

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Aštrios pjovimo briaunos.**

Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527. Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.

**Techninis aprašymas**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>  | 16 mm                                 |
| Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose      | 0,065 mm                              |
| Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>  | 15,8 mm                               |
| Dantų skaičius Z   | 4                                     |
| Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,09 mm                               |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>1</sub> kartu su sužemintu kotu                         | 41 mm                                 |
| Koto Ø D <sub>s</sub>  | 16 mm                                 |
| Bendras ilgis L  | 92 mm                                 |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>  | 36 mm                                 |
| Skersinės pastūmos kryptis   | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas  | DIN 6535 HA su h6                     |
| Tolerancija Nominalusis Ø  | h6                                    |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai                                    |
| Kampų nuožulos kampas                | 90 laipsniai                                    |
| Danga                                | be dangos                                       |
| Ašmenys                              | VHM   |
| Norma                                | DIN 6527  |
| Tipas                                | W   |
| Darbinis plotis $a_e$ frezuojant     | 0,5×D pjaunant                                  |
| Darbinis plotis $a_e$ frezuojant     | Griovelio pjūvio gylis 1×D                      |
| Vidinis aušinimas                    | ne  |
| Spalvinis žymėjimas                  | geltona   |
| Produkto rūšis                       | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

### Vartotojo duomenys

|  | Paskirtis     | $V_c$     | ISO kodas |
|--|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis  | tinka         | 180 m/min | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis)                          | tinka         | 140 m/min | N         |
| Al >10 % Si  | tinka         | 105 m/min | N         |
| PMMA, akrilas                                      | tinka         | 180 m/min | N         |
| PE-HD  | tinka         | 130 m/min | N         |
| PA 66  | tinka         | 150 m/min | N         |
| PEEK   | tinka         | 130 m/min | N         |
| PF 31  | tinka         | 110 m/min | N         |
| Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich) | ribotai tinka | 180 m/min | N         |
| Cu   | tinka         | 140 m/min | N         |
| CuZn   | tinka         | 180 m/min | N         |
| drėgnas, maks.                                     | tinka         |           |           |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| šlapias, min.            | ribotai tinka            |
| sausasis                 | ribotai tinka            |
| <del>Oras</del>          | <del>ribotai tinka</del> |
| <b>Paslaugos</b>         |                          |
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB                |