

## Mitutoyo

### Mažas svirtinis indikatorius, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 0,25/29mm



#### Užsakymo data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 436265 0,25/29 |
| GTIN             | 4946368850498  |
| Produktų klasė   | 44A            |

#### Aprašymas

##### Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.

Svirtiniai indikatoriai su **ilgu antgaliu. 1/100 padalos vertė.**

Korpusas be prilaikančių prizmių. Su perjungimo svirtimi matavimo krypties pakeitimui. Jungiamasis antgalis prisuktas.

**Mitutoyo** – matuoklis su brangiųjų akmenų guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Nejautrus magnetiniams laukams.

##### Privalumai:

- **Matavimo krypties perjungiklis lengvam matavimo krypties keitimui.**
- **Preciziniai krumpliaratiniai ratukai, sumontuoti brangakmenyje, užtikrina sklandų ir tikslų matavimą.**

##### Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

##### Tiekimo sudėtis:

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

**Priedai pasirinktinai:**

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

**Pastaba:**

**Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,01** – nuokrypio amplitudė 10 μm, bendra nuokrypio amplitudė 14 μm, matavimo verčių variacijos 4 μm.

**Techninis aprašymas**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Matavimo verčių variacijos $f_u$             | 4 μm                   |
| Matavimo rutulio Ø                           | 2 mm                   |
| Bendra nuokrypio amplitudė $f_{\text{viso}}$ | 14 μm                  |
| Padalos vertė                                | 0,01 mm                |
| Matavimo ribos priklausomai nuo krypties     | 0,25 mm                |
| Liestuko ilgis                               | 33,3 mm                |
| Jungiamojo antgalio Ø h6                     | 8 mm                   |
| Serija                                       | 513                    |
| Matavimo jėga                                | 0,3 N                  |
| Pakreipimo ribos                             | 2×95 laipsniai         |
| Korpuso Ø                                    | 29 mm                  |
| Nuokrypio amplitudė $f_e$                    | 10 μm                  |
| Norma  | DIN 2270               |
| Matavimo prietaisai                          | analoginis             |
| Pakuotė                                      | tvirta dėžė            |
| Kalibravimas                                 | C5                     |
| Produkto rūšis                               | Svirtinis indikatorius |

**Paslaugos**

|  |               |
|--|---------------|
| KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG      | 023330 ANALOG |
| DAkS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG | 023340 ANALOG |

---

## Priedai

Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo  
spindulys 120 mm

---

359680 120