

Garant**VHM sferinė freza HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207320 4
GTIN	4045197127747
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:****Preciziškai nušlifuota, todėl atitinka aukščiausius reikalavimus, keliamus tikslumui.**Tolerancija: spindulio kontūras = $\pm 0,005$ mm.**Pastaba:****Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 207246.****Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D _c	4 mm
Pastūma f _z plieno frezavimui < 1100 N/mm ²	0,037 mm
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm ²	0,032 mm
Dantų skaičius Z	2
Koto Ø D _s	4 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Spindulys R	2 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai

Tipas	H
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,03×D frezavimui kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	125 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	280 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	300 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		