


**Garant****VHM freza HPC, ZOx, Ø f8 DC: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202548 8
GTIN	4045197271785
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta rupiojo apdirbimo freza **be** drožlialaužių griovelių.  
Tvirta šerdis, **dideli poliruoti sraigtiniai grioveliai.**

**Paskirtis:**

Rupiajam frezavimui, kai paviršiaus kokybei keliami aukšti reikalavimai.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	25 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	7,4 mm
Kampų nuožulos plotis prie $45^\circ$	0,2 mm
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,06 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	8 mm
Koto forma	HA
Dantų skaičius Z	4
Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,08 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	16 mm

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	ZOX
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	$0,5 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	480 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	ribotai tinka	m/min	N
CuZn	tinka	240 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.	tinka
sausasis	ribotai tinka
<del>Oras</del>	<del>ribotai tinka</del>
<b>Paslaugos</b>	
Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB