

Garant**VHM freza HPC, ZOx, Ø f8 DC: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202549 20
GTIN	4045197454300
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta rupiojo apdirbimo freza **be** drožlialaužių griovelių.
Tvirta šerdis, **dideli poliruoti sraigtiniai grioveliai**.

Paskirtis:

Rupiajam frezavimui, kai paviršiaus kokybei keliami aukšti reikalavimai.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,16 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	19 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,18 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	74 mm
Koto forma	HB
Dantų skaičius Z	4
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Bendras ilgis L	126 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	60 mm

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HB
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	ZOX
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	480 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	ribotai tinka	m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	m/min	N

CuZn	tinka	240 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		