

Garant
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 6,01-Xmm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	122480 6,01-X
GTIN	4067263000662
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:

Specialiai apdirbant **titaną ir titano lydinius**. Su patvaria, lygia ir našia TiAlSiN danga, **užtikrinančia ilgą tarnavimo laiką**, optimalią **kiaurymės kokybę** ir **nedaug užvartų**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Formą **HB**: užsakyti **Nr. 122481**.

Formą **HE**: užsakyti **Nr. 122480** ir **129100 HE**. Tiekimo terminas: 7 darbo savaičių

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt

Gamyba pagal kliento poreikius: atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

Techninis aprašymas

Norma	DIN 6537
Ø ribos	6,01 - 7 mm
Bendras ilgis L	79 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	34 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Koto Ø D _s	8 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	23,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Danga	TiAlSiN
Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HSC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka		
Inkonelis	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		