

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 8,01-Xmm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122680 8,01-X |
| GTIN             | 4067263000907 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Specialiai apdirbant **titaną ir titano lydinius**. Su nusidėvėjimui atsparia, itin lygia, itin našia TiAlSiN didelio našumo danga, **užtikrinančia ilgą tarnavimo laiką**, optimalią **kiaurymės kokybę** ir **nedaug užvartų**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Formą **HB**: užsakyti **Nr. 122681**.

Formą **HE**: užsakyti **Nr. 122680** ir **129100HE**. Tiekimo terminas: 7 darbo savaitės

Gamyba pagal kliento poreikius: atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt

**Techninis aprašymas**

|   |             |
|---|-------------|
| Bendras ilgis L   | 103 mm      |
| Norma   | DIN 6537    |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 10 mm       |
| Ø ribos   | 8,01 - 9 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2           |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 61 mm       |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | m7          |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 46 mm       |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Danga               | TiAlSiN            |
| Ašmenys             | VHM                |
| Modelis             | 4xD                |
| Smailas kampas      | 140 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas   | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika    | HSC                |
| Pusiau standartinis | taip               |
| Spalvinis žymėjimas | rožinė             |
| Produkto rūšis      | Spiralinis grąžtas |

### Vartotojo duomenys

|                           | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup> | tinka     |                |           |
| Inkonelis                 | tinka     |                |           |
| drėgnas, maks.            | tinka     |                |           |