

Garant**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 2,31-Xmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122680 2,31-X
GTIN	4067263000792
Produktų klasė	11E

Aprašymas**Modelis:**

Specialiai apdirbant **titaną ir titano lydinius**. Su nusidėvėjimui atsparia, itin lygia, itin našia TiAlSiN didelio našumo danga, **užtikrinančia ilgą tarnavimo laiką**, optimalią **kiaurymės kokybę** ir **nedaug užvartų**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Formą **HB**: užsakyti **Nr. 122681**.

Formą **HE**: užsakyti **Nr. 122680** ir **129100HE**. Gamyba pagal kliento poreikius: atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt

Tiekimo terminas: 7 darbo savaičių

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	55 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	DIN 6537
Koto Ø D _s	4 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	17,5 mm

Ø ribos	2,31 - 3 mm
Danga	TiAlSiN
Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HSC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka		
Inkonelis	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		