



Termovizorius, Tipas: 872S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474040 872S
GTIN	4029547024801
Produktų klasė	47E

Aprašymas

Modelis:

Kamera infraraudonųjų spindulių vizualiam stebėjimui. Dėl puikios vaizdo kokybės ir mažos temperatūros skiriamosios gebos galima atpažinti net mažiausius temperatūros skirtumus. Taip galima atlikti kokybinę ir kiekybinę temperatūros analizę. **Auto-Hot-Cold-Spot atpažinimas.** **Scale Assist:** automatiškai nustato prasmingą skalę aptiktų reikšmių matavimui. **Su integruota 5 megapikselių skaitmenine kamera.** Matuoklį galima per Bluetooth ir **testo Thermography App** sujungti su savo išmaniuoju telefonu. Intuityvus valdymas naudojant šiuolaikišką optiką.

Paskirtis:

Profilaktiniai patikrai, kad būtų kontroliuojami mechaniniai ir elektriniai įrenginiai arba gamybos procesai. Ypač tinka einamajai priežiūrai, šildymo ir instaliacijų sričiai, statyboms bei statinių valdymui ir techninei priežiūrai ir namų technikai.

Tiekimo sudėtis:

Tiekimo sudėtyje yra USB kabelis, maitinimo blokas, ličio jonų akumuliatorius, profesionali programinė įranga (galima atsisiųsti nemokamai), naudojimo instrukcija, trumpa instrukcija ir lagaminas.

Techninis aprašymas

Temperatūrų sritis	-30 - 650 °C
Tikslumas	±2 °C arba ±2 % nuo matavimo vertės
Detektoriaus dydis	640×480 px
minimalus fokusavimo atstumas	0,5 m
Akumuliatorių kiekis	1
Matymo laukas	42×30 laipsniai
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Vaizdo atkartojimo dažnis	9 Hz
Šiluminis jautrumas	0,05 K
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Ekrano dydis	3,5 in
Produkto rūšis	Termovizorius

Paslaugos

Kalibravimas Infraraudonųjų spindulių termometras Tipas A	027600 A
---	----------