



Termovizorius, Tipas: 865S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474040 865S
GTIN	4029547024771
Produktų klasė	47E

Aprašymas

Modelis:

Kamera infraraudonųjų spindulių vizualiam stebėjimui. Dėl puikios vaizdo kokybės ir mažos temperatūros skiriamosios gebos galima atpažinti net mažiausius temperatūros skirtumus. Taip galima atlikti kokybinę ir kiekybinę temperatūros analizę. **Auto-Hot-Cold-Spot atpažinimas.**

Scale Assist: automatiškai nustato prasmingą skalę aptiktų reikšmių matavimui.

Paskirtis:

Profilaktiniai patikrai, kad būtų kontroliuojami mechaniniai ir elektriniai įrenginiai arba gamybos procesai. Ypač tinka einamajai priežiūrai, šildymo ir instaliacijų sričiai, statyboms bei statinių valdymui ir techninei priežiūrai ir namų technikai.

Tiekimo sudėtis:

Tiekimo sudėtyje yra USB kabelis, maitinimo blokas, ličio jonų akumuliatorius, profesionali programinė įranga (galima atsisiųsti nemokamai), naudojimo instrukcija, trumpa instrukcija ir lagaminas.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Matymo laukas	31×23 laipsniai

minimalus fokusavimo atstumas	0,5 m
Detektoriaus dydis	320×240 px
Akumuliatorių kiekis	1
Tikslumas	±2 °C arba ±2 % nuo matavimo vertės
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Temperatūrų sritis	-20 - 280 °C
Vaizdo atkartojimo dažnis	9 Hz
Šiluminis jautrumas	0,1 K
Ekrano dydis	3,5 in
Produkto rūšis	Termovizorius

Paslaugos

Kalibravimas Infraraudonųjų spindulių termometras Tipas A

027600 A