



Griovelių freza HSS-Co8, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	191070 4
GTIN	4045197099730
Produktų klasė	12W

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui.
Pigesnis pasirinkimas.

Paskirtis:

Skirta **pleištaviečių** ir griovelių ruošinio viduje frezavimui.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	4 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,009 mm
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių)	2
Koto Ø D _s	6 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	7 mm
Bendras ilgis L	51 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 327 D
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Griovelių freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	78 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	17 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	14 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	46 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	92 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		