



HAIMER MILL VHM freza, AlTiN, Ø f9 DC: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	220287 10
GTIN	2050002068162
Produktų klasė	26X

Aprašymas

Modelis:

Galima universaliai naudoti plieninėms medžiagoms ir stipriai legiruotam plienui, ypač INOX. Su **cilindrine šerdimi** optimaliam įrankio standumui frezuojant griovelius. Užtikrinamas procesų patikimumas, kai stačiakampis ir grėžiamas apskritas frezavimas dėl **specialios priekio geometrijos**.

Pastaba:

Įrankių laikiklius su SAFE-LOCK apsauginiu užraktu rasite užspaudimo įrankių programos skiltyje. Formą **HB** užsakyti **Nr. 220287**.

Techninis aprašymas

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	9,5 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	10 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ²	0,055 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Bendras ilgis L	73 mm
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,065 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos ilgis L_c	22 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	30,5 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	32 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Tolerancija Nominalusis \emptyset	f8
Danga	AlTiN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,5 \times D$ pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,5 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		

Plienas <1100 N/mm ²	tinka
INOX <900 N/mm ²	tinka
INOX >900 N/mm ²	tinka
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka
sausasis	tinka
Oras	tinka