

**HAIMER MILL VHM freza, AlTiN, Ø f9 DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	220287 6
GTIN	2050002068148
Produktų klasė	26X

Aprašymas**Modelis:**

Galima universaliai naudoti plieninėms medžiagoms ir stipriai legiruotam plienui, ypač INOX. Su **cilindrine šerdimi** optimaliam įrankio standumui frezuojant griovelius. Užtikrinamas procesų patikimumas, kai stačiakampis ir grėžiamas apskritas frezavimas dėl **specialios priekio geometrijos**.

Pastaba:

Įrankių laikiklius su SAFE-LOCK apsauginiu užraktu rasite užspaudimo įrankių programos skiltyje. Formą **HB** užsakyti **Nr. 220287**.

Techninis aprašymas

Kotas	DIN 6535 HB su h6
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,033 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	6 mm
Tolerancija Nominalusis \varnothing	f8
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,12 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	13 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	32 laipsniai
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	5,7 mm
Bendras ilgis L	58 mm

Dantų skaičius Z	4
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,039 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	20 mm
Danga	AlTiN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al $>10\%$ Si	ribotai tinka		
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka		
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka		
Plienas $<900 \text{ N/mm}^2$	tinka		
Plienas $<1100 \text{ N/mm}^2$	tinka		

INOX <900 N/mm ²	tinka
INOX >900 N/mm ²	tinka
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka
sausasis	tinka
Oras	tinka