

**HAIMER MILL VHM freza, AlTiN, Ø f9 DC: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	220287 5
GTIN	2050002068131
Produktų klasė	26X

Aprašymas**Modelis:**

Galima universaliai naudoti plieninėms medžiagoms ir stipriai legiruotam plienui, ypač INOX. Su **cilindrine šerdimi** optimaliam įrankio standumui frezuojant griovelius. Užtikrinamas procesų patikimumas, kai stačiakampis ir grėžiamas apskritas frezavimas dėl **specialios priekio geometrijos**.

Pastaba:

Įrankių laikiklius su SAFE-LOCK apsauginiu užraktu rasite užspaudimo įrankių programos skiltyje. Formą **HB** užsakyti **Nr. 220287**.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,028 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Tolerancija Nominalusis \varnothing	f8
Dantų skaičius Z	4
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	32 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	4,8 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	18 mm

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius <math>< 900 \text{ N/mm}^2</math>	0,033 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	5 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	13 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Bendras ilgis L	58 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Danga	AlTiN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <math>< 500 \text{ N/mm}^2</math>	tinka		
Plienas <math>< 750 \text{ N/mm}^2</math>	tinka		
Plienas <math>< 900 \text{ N/mm}^2</math>	tinka		

Plienas <1100 N/mm ²	tinka
INOX <900 N/mm ²	tinka
INOX >900 N/mm ²	tinka
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka
sausasis	tinka
Oras	tinka