

**HAIMER MILL VHM toroidinė freza, AlTiN, Ø f9 DC / R1: 5/1,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	220297 5/1,0
GTIN	2050002068391
Produktų klasė	26X

**Aprašymas****Modelis:**

**Galima universaliai naudoti** plieninėms medžiagoms ir stipriai legiruotam plienui, ypač INOX. Su **cilindrine šerdimi** optimaliam įrankio standumui frezuojant griovelius. Užtikrinamas procesų patikimumas, kai stačiakampis ir grėžiamas apskritas frezavimas dėl **specialios priekio geometrijos**.

**Pastaba:**

Formą **HB** užsakyti **Nr. 220297**.

Įrankių laikiklius su SAFE-LOCK apsauginiu užraktu rasite užspaudimo įrankių programos skiltyje.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	58 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	13 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,033 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>	4,8 mm
Pjovimo briaunos spindulys R <sub>1</sub>	1 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	5 mm

Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	18 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	32 laipsniai
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,028 mm
Danga	AlTiN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis $\emptyset$	f9
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al $>10 \%$ Si	ribotai tinka		
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka		
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka		
Plienas $<900 \text{ N/mm}^2$	tinka		
Plienas $<1100 \text{ N/mm}^2$	tinka		
INOX $<900 \text{ N/mm}^2$	tinka		
INOX $>900 \text{ N/mm}^2$	tinka		

Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka
sausasis	tinka
Oras	tinka