



Skaitmeninis mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas ekranas. Kietlydiniu dengtos matavimo plokštumos.

Analoginiai ir skaitmeniniai rodmenys. Nuo dulkių ir drėgmės apsaugotas korpusas.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032. 1 rutulinis antgalis išgaubtų paviršių matavimui.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	4 μm
Maitinimas	Baterijos
Sraigto Ø	6,5 mm
Kalibravimas	B1
Baterijų kiekis	1
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Padalos vertė	0,001 mm
IP apsaugos klasė	IP 54

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------