



Skaitmeninis mikrometras, Matavimo ribos: 25-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421492 25-50
GTIN	4062406051495
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas ekranas. Kietlydiniu dengtos matavimo plokštumos.
Analoginiai ir skaitmeniniai rodmenys. Nuo dulkių ir drėgmės apsaugotas korpusas.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032. 1 rutulinis antgalis išgaubtų paviršių matavimui. 1 etalonas.

Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 50 mm
Baterijų kiekis	1
Leistina paklaida	4 μm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	B2
Padalos vertė	0,001 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm

IP apsaugos klasė	IP 54
Sraigto Ø	6,5 mm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 25 mm	421100 25
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032