



## Skaitmeninių mikrometrų rinkinys, Matavimo ribos: 0-100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	421496 0-100
GTIN	4062406063221
Produktų klasė	42B

### Aprašymas

**Modelis:**

Gerai įskaitomas ekranas. Kietlydiniu dengtos matavimo plokštumos.

**Funkcija:**

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 421492 su kalibravimo žiedais.

### Techninis aprašymas

Mikrometrų skaičius	4
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 100 mm
Baterijų kiekis	4
IP apsaugos klasė	IP 54
Etalonų kiekis	3
Maitinimas	Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032

Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S2
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimo/Išorinių mikrometrų rinkinys Matavimo ribos 0-100 mm	020430 0-100
DAkKS kalibravimas/Išorinių mikrometrų rinkinys Matavimo ribos 0-100 mm	020440 0-100

## Priedai

Skaitmeninis mikrometras Matavimo ribos 0-25 mm	421492 0-25
Skaitmeninis mikrometras Matavimo ribos 25-50 mm	421492 25-50
Skaitmeninis mikrometras Matavimo ribos 50-75 mm	421492 50-75
Skaitmeninis mikrometras Matavimo ribos 75-100 mm	421492 75-100
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357