



## Skaitmeninis mikrometras su paplonintais matavimo paviršiais, Matavimo ribos: 0-25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	421721 0-25
GTIN	4062406063238
Produktų klasė	42B

### Aprašymas

**Modelis:**

Gerai įskaitomas skaitmeninis ekranas su papildomu analoginiu nuskaitymu. Tvirtas metalinis korpusas.

Besisukantis matavimo suklys, su kietlydinio matavimo plokštumomis

**Funkcija:**

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

### Techninis aprašymas

Maitinimas	Baterijos
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Leistina paklaida	4 µm
Padalos vertė	0,00005 in
IP apsaugos klasė	IP 54
Padalos vertė	0,001 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Kalibravimas	B1

Baterijų kiekis	1
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo būgno padalos	1/50
Produkto rūšis	Mikrometras

### Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25

### Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
--	------------