

HOLEX**Skaitmeninis mikrometras su matavimo antgaliu, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421727 0-25
GTIN	4062406063252
Produktų klasė	42B

Aprašymas**Modelis:**

Gerai įskaitomas skaitmeninis ekranas su papildomu analoginiu nuskaitymu. Tvirtas metalinis korpusas.

Besisukantis matavimo suklys, su kietlydinio matavimo plokštumomis

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 54
Padalos vertė	0,001 mm
Padalos vertė	0,00005 in
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Kalibravimas	B1
Maitinimas	Baterijos
Leistina paklaida	4 μm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Baterijų kiekis	1

Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo būgno padalos	1/50
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
--	------------