



## Skaitmeninis mikrometras su diskiniiais matavimo paviršiais, Matavimo ribos: 0-25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	421729 0-25
GTIN	4062406063269
Produktų klasė	42B

### Aprašymas

#### Modelis:

Gerai įskaitomas skaitmeninis ekranas su papildomu analoginiu nuskaitymu. Tvirtas metalinis korpusas.

Fiksuotas suklyš

#### Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

### Techninis aprašymas

Matavimo plokštumų lygiagretumas	4 μm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Kalibravimas	B1
Leistina paklaida	4 μm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Padalos vertė	0,00005 in
Matavimo disko Ø	20 mm
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė	0,001 mm

Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo būgno padalos	1/50
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25
DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
--	------------