



## Griovelių freza HSS-Co8, TiAlN, Ø e8 DC: 8,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	191070 8,5
GTIN	4045197099853
Produktų klasė	12W

### Aprašymas

#### Modelis:

Pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui.

Pigesnis pasirinkimas.

#### Paskirtis:

Skirta **pleištaviečių** ir griovelių ruošinio viduje frezavimui.

### Techninis aprašymas

Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių)	2
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	8,5 mm
Koto Ø $D_s$	10 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	11 mm
Bendras ilgis L	61 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 327 D
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Griovelių freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	78 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	17 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	14 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	46 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	92 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		