

Garant**Griovelių freza, be dangos, Ø e8 DC: 10mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 191080 10 |
| GTIN | 4045197100160 |
| Produktų klasė | 11W |

Aprašymas**Modelis:**

Bendras ilgis pagal **DIN 844 ilga**.

Pjovimo briaunos ilgis pagal **DIN 844 trumpa**.

Pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui.

Paskirtis:

Skirta **pleištaviečių** ir griovelių ruošinio viduje frezavimui.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 |
| Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,028 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 10 mm |
| Koto Ø D_s | 10 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 22 mm |
| Bendras ilgis L | 95 mm |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS Co 8 |
| Norma | DIN 844 B |
| Tipas | N |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Koto tolerancija | h6 |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Griovelių freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 83 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 23 m/min | P |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 23 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 55 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |