

**Bazinis stelažas padėklams, Gylis 1100 mm, Aukštis: 2500mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 991212 2500   |
| GTIN             | 4058255110162 |
| Produktų klasė   | 960           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Bazinis stelažas**, sudarytas iš 2 profiliuotų rėmų su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. **Pristatomas stelažas**, sudarytas iš 1 profiliuoto rėmo su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. Papildomas lentynas rasite priedų skyriuje.

**Skersiniai** tipas LNS 110×50×1,5. Pagrindinės lentynos konstrukciniai matmenys: 2872 mm.

**Aprašymas:****Konstrukciniai matmenys:****bendras stelažo ilgis:**

stovų rėmams S610-M18 ir S625-A18:

nominalusis ilgis + stovų skaičius × 86 mm (bei S610-M18);

nominalusis ilgis + stovų skaičius × 110 mm (S625-A18).

**Spalva:**

Stovai panašūs kaip RAL 5017 mėlyni, skersiniai panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai **dažyti miltelinio būdu**.

**Pastaba:**

- **Jei grindys nelygios, rekomenduojame pakloti lakštinio metalo pagrindą.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**

- **Atkreipkite dėmesį, kad atstumas tarp stovo rėmų ir sienų arba konstrukcinių dalių atraminėms plokštelėms būtų bent 100 mm.**

Montuodami skersinius atkreipkite dėmesį, kad **išorinis rėmas būtų bent 500 mm aukštesnis už viršutinę lentyną**. Lentynų eilės viduje užtenka ir 100 mm išsikišimo.

**Techniniai padėklų stelažo montavimo nurodymai pagal BGR 234:**

- **Išoriniai stovai ties praėjimais ir pravažiovimais privalo būti mažiausiai 500 mm aukštesni nei aukščiausios lentynos lygmuo.**
- **Pravažiovimai ir antstatai turi būti pridengti ištisine plokšte (pvz.OSB plokšte).**
- **Laisvų praėjimų aukštis turi būti mažiausiai 2100 mm.**
- **Ties išoriniais stovais bei pravažiovimais privaloma uždėti kampų apsaugas .**
- **Ant laisvai patalpoje stovinčių atskirų lentynų kitos pusės reikia uždėti galines sienes iš grotelių, taip jas apsaugant (kad nenukristų sandėliuojami daiktai).**
- **Prie kiekvienos lentynų eilės reikia pritvirtinti leistinos apkrovos ženklą.**
- **Betono kokybė: mažiausiai C20/25 pagal EN 206-1 (DIN 1045-2); betono storis mažiausiai 200 mm.**
- **Jei atstumas tarp padėklų dviguboje lentynoje mažesnis nei 100 mm, būtina pasirūpinti ribotuvais.**

**Daugiau informacijos apie planavimą ir montavimą:**

- **Svarbus rodiklis yra lenkimo ilgis (K) = maksimalus atstumas tarp grindų ir pirmo skersinių lygmens viršutinio krašto. Pagal tai apskaičiuojama, kokio tipo stovus naudoti.**
- **Virš sandėliuojamų prekių visada reikia palikti apie 100 m laisvos vietos iki kitos lentynos arba patalpos lubų.**
- **Kėlimo technikos aukštis: aukščiausiai esančio skersinio viršutinis kraštas plius 200 mm.**

Čia pateikti techniniai duomenys negalioja bituminiais arba magnezitiniams paviršiams, kompozitinio akmens bei valcuoto betono paviršiams.

## Techninis aprašymas

|  |                 |
|--|-----------------|
| Gylis  | 1100 mm         |
| Vietų padėklams skaičius atskiroje sekcijoje   | 9               |
| Skersinio tipas                                | LNS 110×50×1,5  |
| Lentynos konstrukcija                          | Bazinė lentyna  |
| Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 2872 mm         |
| Lentynos apkrova                               | 2460 kg         |
| Lentynos pasiekiamumas                         | iš abiejų pusių |
| Susimontuoja pats klientas                     | taip            |
| Aukštis  | 2500 mm         |
| Stelažo lentynų plotis                         | 2700 mm         |

|   |                  |
|---|------------------|
| Rėmo profilis   | S610-M18-U       |
| Lentynų skaičius  | 3                |
| Stelažo stovų skaičius  | 2                |
| Surinkimas kištukiniu principu  | taip             |
| Sekcijos apkrova (3 sekcijos po 2 skersinių poras kiekvienoje sekcijoje)      | 5190 kg          |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 2460 kg          |
| Tvirtinimas padėklų, kurių keliamoji galia                                    | 820 kg           |
| Reguliuojamas aukštis kas   | 50 mm            |
| Montavimas  | Įstatoma lentyna |
| Spalvos pasirinkimas  | RAL 5010, 2004   |
| Produkto pavadinimo požymis   | Gylis 1100 mm    |
| Produkto rūšis  | Padėklų stelažas |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Skersinių apsauginis kaištis   | 991331      |
| Inkaras palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti                                      | 991470      |
| Atraminės plokštelės palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti 5 vnt. rinkinys Tipas 5 | 991481 5    |
| Skersinių pora LNS-DUO 110x50 Skersinių ilgis 2700 mm                                    | 991342 2700 |