

Pristatomas stelažas padėklams, Gylis 1100 mm, Aukštis: 3000mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 991227 3000 |
| GTIN | 4058255110353 |
| Produktų klasė | 960 |

Aprašymas**Modelis:**

Bazinis stelažas, sudarytas iš 2 profiliuotų rėmų su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. **Pristatomas stelažas**, sudarytas iš 1 profiliuoto rėmo su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. Papildomas lentynas rasite priedų skyriuje.

Skersiniai tipas EGN 120×50×1,5.

Aprašymas:**Konstrukciniai matmenys:****bendras stelažo ilgis:**

stovų rėmams S610-M18 ir S625-A18:

nominalusis ilgis + stovų skaičius × 86 mm (bei S610-M18);

nominalusis ilgis + stovų skaičius × 110 mm (S625-A18).

Spalva:

Stovai panašūs kaip RAL 5017 mėlyni, skersiniai panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai **dažyti miltelinu būdu**.

Pastaba:

- **Jei grindys nelygios, rekomenduojame pakloti lakštinio metalo pagrindą.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**

- **Atkreipkite dėmesį, kad atstumas tarp stovo rėmų ir sienų arba konstrukcinių dalių atraminėms plokštelėms būtų bent 100 mm.**

Montuodami skersinius atkreipkite dėmesį, kad **išorinis rėmas būtų bent 500 mm aukštesnis už viršutinę lentyną**. Lentynų eilės viduje užtenka ir 100 mm išsikišimo.

Techniniai padėklų stelažo montavimo nurodymai pagal BGR 234:

- **Išoriniai stovai ties praėjimais ir pravažiovimais privalo būti mažiausiai 500 mm aukštesni nei aukščiausios lentynos lygmuo.**
- **Pravažiovimai ir antstatai turi būti pridengti ištisine plokšte (pvz.OSB plokšte).**
- **Laisvų praėjimų aukštis turi būti mažiausiai 2100 mm.**
- **Ties išoriniais stovais bei pravažiovimais privaloma uždėti kampų apsaugas .**
- **Ant laisvai patalpoje stovinčių atskirų lentynų kitos pusės reikia uždėti galines sienes iš grotelių, taip jas apsaugant (kad nenukristų sandėliuojami daiktai).**
- **Prie kiekvienos lentynų eilės reikia pritvirtinti leistinos apkrovos ženklą.**
- **Betono kokybė: mažiausiai C20/25 pagal EN 206-1 (DIN 1045-2); betono storis mažiausiai 200 mm.**
- **Jei atstumas tarp padėklų dviguboje lentynoje mažesnis nei 100 mm, būtina pasirūpinti ribotuvais.**

Daugiau informacijos apie planavimą ir montavimą:

- **Svarbus rodiklis yra lenkimo ilgis (K) = maksimalus atstumas tarp grindų ir pirmo skersinių lygmens viršutinio krašto. Pagal tai apskaičiuojama, kokio tipo stovus naudoti.**
- **Virš sandėliuojamų prekių visada reikia palikti apie 100 m laisvos vietos iki kitos lentynos arba patalpos lubų.**
- **Kėlimo technikos aukštis: aukščiausiai esančio skersinio viršutinis kraštas plius 200 mm.**

Čia pateikti techniniai duomenys negalioja bituminiais arba magnezitiniams paviršiams, kompozitinio akmens bei valcuoto betono paviršiams.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Lentynos konstrukcija | Pristatoma lentyna |
| Surinkimas kištukiniu principu | taip |
| Stelažo stovų skaičius | 1 |
| Skersinio tipas | EGN 120×50×1,5 |
| Lentynos pasiekiamumas | iš abiejų pusių |
| Gylis | 1100 mm |
| Aukštis | 3000 mm |
| Lentynų skaičius | 3 |
| Rėmo profilis | S625-A18 |
| Susimontuoja pats klientas | taip |

| | |
|---|------------------|
| Vietų padėklams skaičius atskiroje sekcijoje | 9 |
| Sekcijos apkrova (3 sekcijos po 2 skersinių poras kiekvienoje sekcijoje) | 7045 kg |
| Lentynos apkrova | 3060 kg |
| Stelažo lentynų plotis | 2700 mm |
| Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 2810 mm |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 3060 kg |
| Tvirtinimas padėklų, kurių keliamoji galia | 1020 kg |
| Reguliuojamas aukštis kas | 50 mm |
| Montavimas | Įstatoma lentyna |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 5010, 2004 |
| Produkto pavadinimo požymis | Gylis 1100 mm |
| Produkto rūšis | Padėklų stelažas |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Skersinių apsauginis kaištis | 991331 |
| Inkaras palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti | 991470 |
| Atraminės plokštelės palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti 5 vnt. rinkinys Tipas 5 | 991481 5 |
| Skersinių pora EGN-DUO 120×50 Skersinių ilgis 2700 mm | 991346 2700 |