

## Skersinių pora LNS-DUO 100×50, Skersinių ilgis: 2700mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	991338 2700
GTIN	4058255037407
Produktų klasė	96P

### Aprašymas

#### Modelis:

Dėžės formos profiliai, pagaminti šaltojo formavimo būdu su privirintomis plokštelėmis. Kiekviena plokštelė su 5 stabiliais kabliais, kad apkrova būtų paskirstoma optimaliai. Lentynos apkrova iki 3060 kg kiekvienai skersinių porai.

#### Tiekimo sudėtis:

2 vnt. skersinių pakabinimui ant stovo, su 2 fiksatoriais.

#### Spalva:

RAL 2004 oranžiniai, **dažyti miltelinu būdu.**

#### Pastaba:

Naujuosius 50mm gylio skersinius galima derinti su senaisiais 40 mm gylio skersiniais.

### Techninis aprašymas

Paskirtis	Stelažas
Skersinio tipas	LNS-DUO 100×50
Skersinių ilgis	2700 mm
Kiekvienos skersinių poros keliamoji galia	1545 kg
Skersinių aukštis	100 mm
Produkto rūšis	Stulpas / skersinis