

**Skersinių pora EGN-DUO 120×50, Skersinių ilgis: 2700mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	991346 2700
GTIN	4058255037421
Produktų klasė	96P

**Aprašymas****Modelis:**

Dėžės formos profiliai, pagaminti šaltojo formavimo būdu su privirintomis plokštelėmis. Kiekviena plokštelė su 5 stabiliais kabliais, kad apkrova būtų paskirstoma optimaliai. Lentynos apkrova iki 3060 kg kiekvienai skersinių porai.

**Tiekimo sudėtis:**

2 vnt. skersinių pakabinimui ant stovo, su 2 fiksatoriais.

**Spalva:**

RAL 2004 oranžiniai, **dažyti miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Naujuosius 50mm gylio skersinius galima derinti su senaisiais 40 mm gylio skersiniais.

**Techninis aprašymas**

Paskirtis	Stelažas
Kiekvienos skersinių poros keliamoji galia	3060 kg
Skersinių ilgis	2700 mm
Skersinio tipas	LNS-DUO 120×50
Skersinių aukštis	120 mm
Produkto rūšis	Stulpas / skersinis