

Skersinių pora LNS-DUO 110×50, Skersinių ilgis: 2700mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	991342 2700
GTIN	4058255037414
Produktų klasė	96P

Aprašymas

Modelis:

Dėžės formos profiliai, pagaminti šaltojo formavimo būdu su privirintomis plokštelėmis. Kiekviena plokštelė su 5 stabiliais kabliais, kad apkrova būtų paskirstoma optimaliai. Lentynos apkrova iki 3060 kg kiekvienai skersinių porai.

Tiekimo sudėtis:

2 vnt. skersinių pakabinimui ant stovo, su 2 fiksatoriais.

Spalva:

RAL 2004 oranžiniai, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Naujuosius 50mm gylio skersinius galima derinti su senaisiais 40 mm gylio skersiniais.

Techninis aprašymas

Skersinių ilgis	2700 mm
Skersinio tipas	LNS-DUO 110×50
Paskirtis	Stelažas
Kiekvienos skersinių poros keliamoji galia	2460 kg
Skersinių aukštis	110 mm
Produkto rūšis	Stulpas / skersinis