



LED natūralios šviesos darbiniai šviestuvai COLOUR MATCH, Tipas: SUN4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081513 SUN4
GTIN	5708997356579
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

COLOUR MATCH. Specialūs aukštos CRI vertės LED šviesos diodai **puikiai perteikia spalvas** ir labai ilgai tarnauja. Puikiai tinka visiems dažymo, poliravimo, valymo ir pirminio paviršiaus paruošimo darbams. Skirta naudojimui dažyklose. **Keičiamas stiklinis lęšis** atsparus visų rūšių tirpikliams net ir valant kasdien. **SUNMATCH 4.** Patogus įkraunamas LED darbinis šviestuvas su 180° pasukama galvute paruošimui ir spalvų reguliavimui. Su pakopine CCT SCAN nuskaitymo funkcija.

Su pakopine CCT SCAN nuskaitymo funkcija. Įjungus, šviestuvas automatiškai nuskaityto objekto paviršių su bendra spalvų spektro sritimi. Fiksavimas galimas bet kuriuo metu. Optimalus dažų defektų nustatymui.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkems), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovikliu ir įkrovimo bloku.

Techninis aprašymas

CRI vertė	95
-----------	----

Šviesos spalva	ryški spalva
Svoris	270 g
IP apsaugos klasė	IP 65
ATEX zona	Nėra
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Bendras ilgis	203 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Švietimo trukmė	2 - 10 h
Maitinimas	Akumuliatorius
Akumuliatoriaus talpa	2,6 Ah
Gamintojo pavadinimas	SUNMATCH 4
Šviesos srautas	50 - 500 lm
Bendras plotis	89 mm
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas