



Kampinis šlifuko GWS, Tipas: 30-230PB



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Produktų klasė	03C

Aprašymas

Modelis:

Galingas 230 mm kampinis šlifuko:

- galingas variklis su Constant-Electronic, švelnus paleidimas ir ribota paleidimo srovė.
- saugų darbą užtikrina Vibration-Control pagrindinė ir papildoma rankena, KickBack Stop ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
- sukama rankena optimaliam šlifavimui ir pjovimui.
- SDS greitojo užveržimo veržlė ir suklio fiksatorius.

Privalumai:

Mažiau prastovų dėl techninės priežiūros darbų

- dėl kompaktiško dizaino ir bešepetėlinio 2800 vatų variklio.

Patikima apsauga ir komfortas

- Stabdis.
- Atatrankos kontrolė.
- Iš naujo paleiskite apsaugą.
- Švelnus paleidimas.
- reguliuojamas apsauginis gaubtas be įrankių.
- Antivibracinė šoninė rankena.

LED indikatorius:

padeda vartotojui optimizuoti darbo metodą su LED ekranu.

Srovės kabelis:

4 metrų kabelis užtikrina komfortą statybvietyje.

Vibracijos slopinimo technologija:

Vibracijos slopinimo sistema užtikrina žemiausius vibracijos lygius produktų segmente ir leidžia dirbti komfortiškai.

Apsauginis jungiklis:

iškart išjungus jungiklį, įrankis išsijungia.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena.

Su SDS greitojo užveržimo veržle.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	2800 W
Laido ilgis	4 m
maksimali vibracija pagal EN	5 m/s ²
Kickbackstop	taip
Gamintojo pavadinimas	GWS 30-230 PB
Plotis	334 mm
Nominalioji įtampa	230 V
Ilgis	524 mm
Ypatybė	Stabdžių sistema
Ypatybė	Apsauginis jungiklis PROtection
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Saugos jungiklis	taip
maksimalus pjovimo gylis	59 mm
minkštas paleidimas	taip
Svoris	5,9 kg
Prijungimo sriegis	M14
Aukštis	139 mm
maksimalus disko Ø	230 mm
maksimalus sūkių skaičius	6500 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoKLis