



## Skersavimo ir nusklembimo staklės BITURBO akumuliatorinis, Tipas: GCM18216DC



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	078232 GCM18216DC
GTIN	4059952608402
Produktų klasė	03B

### Aprašymas

#### Modelis:

Akumuliatorinės skersavimo ir nusklembimo staklės.

- **Puikūs pjovimo pajėgumas dideliu 70 mm pjovimo gyliu.**
- **Mobilumas dėl mažo svorio ir puikios ergonomikos.**
- **Vartotojo sąsaja greičio reguliavimui.**
- **Pjūklų keitimas be įrankių.**

#### Tiekimo sudėtis:

Pjūklas Ø 216 mm, fiksatorius, SDS veržlė, GCY 42 Bluetooth modulis.

### Techninis aprašymas

maksimalus nuosklembos kampas kairinis	52 laipsniai
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
maksimalus pasvirimo kampas dešininis	47 laipsniai
maksimalus pasvirimo kampas kairinis	47 laipsniai
Pjovimo disko Ø	216 mm
Maksimalus pjūvio gylis 45°	45 mm

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus dešininis nuosklembos kampas	60 laipsniai
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus sūkių skaičius	4500 min <sup>-1</sup>
Pjūklo kiaurymės Ø	30 mm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ įtampa	Bosch 18 V
Svoris	15,3 kg
maksimalus pjūvio ilgis 90°	300 mm
Nominalioji įtampa	18 V
Akumuliatorių kiekis	0
Gamintojo pavadinimas	GCM 18V-216 DC
Maksimalus pjūvio gylis 90°	70 mm
Pakuotė	Dėžė
Produkto rūšis	Pjūklas